

Drift och skötselråd Strigin säkerhetsfönster



 Strigin®

Så här sköter du Strigin säkerhetsfönster

1 Utsida glas Strigin säkerhetsfönster

Utsidan av rutan tvättas/rengörs med vatten och rengöringsmedel, t ex små mängder av handdiskmedel eller traditionellt fönsterputsmedel.

Använd mjuka verktyg som t ex gummiskrapa, tygtrasa eller tvättsvamp.

Använd inte stålskrapa eller andra typer av hårda verktyg då dessa kan repa glasytan.

Vid kraftig nedsmutsning av glasytan kan en klickskrapa användas, men skall användas med försiktighet och med lätt hand.

Försäkra dig att rakbladet på skrapan inte har några skador och säkerställ att bladets vinkel mot glaset inte överstiger 30 grader.

2 Insida glas Strigin säkerhetsfönster

Insidan av rutan är belagd med en splitter-skyddsfilm (PET-plast). Splitterskyddsfilmen är

monterad för att skydda dig och dina ögon mot glassplitter vid en eventuell olycka.

Rengöring av insidan får endast ske med vatten och lindriga rengöringsmedel så som små mängder handdiskmedel eller fönsterputsmedel som inte innehåller alkohol, aceton eller andra typer av lösningsmedel.

Använd endast en tygtrasa eller mjuk tvättsvamp och säkerställ att trasan eller svampen är fri från smuts eller föroreningar. Undvik att trycka/pressa hårt på splitterskyddsfilmen. Det kan skapa ojämnheter som påverkar glasets optiska förutsättningar.

3 Rengöring av ramen (insida och utsida)

Skall göras med vatten och lindriga rengöringsmedel som t ex små mängder handdiskmedel. Undvik att använda starka lösningsmedel som t ex thinner, aceton eller likvärdigt då detta kan påverka lackens lyster och glans.

Fakta

Glaskonstruktion

Glaset i Strigin säkerhetsglas produkter är ett flerskiktsslaminerat säkerhetsglas, som är testad och certifierad för att stå emot explosion, tryckvåg, stenar, projektiler och slag från trubbigt våld.

Inget glas är okrossbart!

Vid kraftig påkänning spricker/krossas glaset. Säkerhetsglas är dimensionerat för att ge vika vid påkänning och för att stoppa hotet och hindra det från att komma in i hytten.

Äkta säkerhetsglas spricker – men det skyddar dig i din arbetsmiljö.

Ramkonstruktion och ytbehandling

Ramen är tillverkad i konstruktionsstål som är lackerad med pulverlack (grundlack samt topplack). Samtliga skruvar och brickor är zink-nickel anodiserade och har genomgått väteperoxidbehandling för att säkerställa bästa hållfasthet och motstånd mot korrosion/rost.

Behöver du byta ditt säkerhetsfönster?

Vi erbjuder ett smidigt utbytessystem för våra befintliga slutkunder tillsammans med ditt försäkringsbolag. Du får ett rekonstruerat fönster av samma modell, vilket innebär att vi återvinner i stället för att du behöver köpa ett helt nytt. Kostnaden blir på detta sätt betydligt lägre och i många fall betalar du endast försäkringspremiens självrisk. Börja med och kontakta ditt försäkringsbolag och sedan ditt fordons agent så hjälper de dig.